



444 doses
par
cartouche

Fiche produit



Description : Gel d'atelier doux et efficace pour les mains. Sans solvant, avec microbilles végétales à base de maïs et d'extraits de citron vert.

Utilisation : Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent si nécessaire, pour enlever les salissures fortes en industrie (huiles, graisses, cambouis, goudron, carburants) ainsi que les salissures courantes.

Mode d'emploi : Appliquer une dose sur mains sèches, bien frictionner afin d'éliminer les salissures. Rincer soigneusement à l'eau et sécher les mains à l'aide d'un essuie-mains à usage unique.

Conformité réglementaire: Le produit est conforme à la Réglementation européenne sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).

| Caractéristiques | Avantages |
|--------------------------------|---|
| Efficace | Agit rapidement et efficacement afin d'éliminer une grande variété de salissures industrielles : huiles, graisses, saletés et impuretés. |
| Microbilles naturelles de maïs | Charges naturelles, biodégradables et non-abrasives permettant de nettoyer la peau en profondeur sans l'abîmer ou nuire à l'environnement. |
| Senteur d'huile de citron vert | Senteur naturelle qui rend l'utilisation du produit agréable et laisse une sensation de fraîcheur sur la peau. |
| Formule glycinée | Contient de la glycérine dont le pouvoir hydratant permet de prévenir la sécheresse cutanée. |
| Doux pour la peau | Contient des extraits de germes de blé, source de vitamine E, laissant la peau douce et souple après utilisation. |
| Action rapide | Agit rapidement et s'élimine facilement à l'eau, ne laissant aucun résidu sur la peau. |
| Test dermatologique | Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, démontrent que le produit est "non-irritant". |
| Hygiénique | Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de protéger le produit. Les pompes uniques sont brevetées et conçues pour que l'air ne pénètre pas dans la cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d'éviter le risque de contamination externe. |
| Pas de gaspillage | Grâce aux pompes l'air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent totalement. Utilisation du produit jusqu'à la dernière dose. |

| Code | Conditionnement unité | Cdt carton | Palettisation | Compatibilité appareil |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------|
| LIM602HEDIS | Cartouche rétractable de 2L | 6 x 2L | 40 | ARM200HEDIS |

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.fr